

**Best Detectors,
Best Service**




4시간 충전 8시간 사용




DA-770-P

DA-770-P



정면도



측면도

DA-770-P는 각종 가스의 농도를 이동해가며 측정하는데 특화된 가스분석기로 다른가스에 반응하지 않습니다. 에어펌프를 이용하여 빠르고 정확하게 해당가스만을 측정합니다. 자세한 내용은 아래 내용을 참조하세요.

● 제품사양

구 분	DA-770-P
측정가스	CO, CO ₂ , NF ₃ , SF ₆ , CH ₄ , CF ₄ , C ₄ F ₆ , C ₂ H ₆ O, O ₂ , SO ₂ , N ₂ O, CH ₂ F ₂ 중 한가지 선택
응답속도	5초 이내
정확도	≤ ±1%/Full Scale
선택기능	교정농도, 검지범위 설정
입력전원	AC 220V
외부출력	4-20mA/Full Scale - 2.5km 전송
작동온.습도	-20°C~50°C, 5~95% RH (Non-Condensing)
출력	2 Step - Replay Contact(ALARM-1/ALARM-2)
통신사양	RS-485 통신 출력
배터리	라튬이온 배터리 (8시간 연속 사용)
Dimensions(mm)	W(228) x H(164) x D(311)
흡입유량	0.5 ~ 3 L/min
디스플레이	7" TFT LED (800 x 480)
가스흡입관	1/4" PT
메모리	usb 2.0 (매 15초마다/10일분 저장가능)
무게	5.5 kg



● **DA-770-P-CO**

- DA-770-P-CO-1: 0~2000 PPM
- DA-770-P-CO-2: 0~10,000 PPM
- DA-770-P-CO-3: 0~5.00 %VOL
- DA-770-P-CO-4: 0~20.00 %VOL
- DA-770-P-CO-5: 0~50.00 %VOL
- DA-770-P-CO-6: 0~100 %VOL
- DA-770-P-CO-7: 주문사양

● **DA-770-P-CO2**

- DA-770-P-CO2-1: 0~2000 PPM
- DA-770-P-CO2-2: 0~10,000 PPM
- DA-770-P-CO2-3: 0~5.00 %VOL
- DA-770-P-CO2-4: 0~20.00 %VOL
- DA-770-P-CO2-5: 0~50.00 %VOL
- DA-770-P-CO2-6: 0~100 %VOL
- DA-770-P-CO2-7: 주문사양

● **DA-770-P-NF3**

- DA-770-P-NF3-1: 0~100 PPM
- DA-770-P-NF3-2: 0~5000 PPM
- DA-770-P-NF3-3: 주문사양

● **DA-770-P-SF6**

- DA-770-P-SF6-1: 0~50.00 PPM
- DA-770-P-SF6-2: 0~2,000 PPM
- DA-770-P-SF6-3: 0~100.0 %VOL
- DA-770-P-SF6-4: 주문사양

● **DA-770-P-C2H6O**

- DA-770-P-C2H6O-1: 0~200 PPM
- DA-770-P-C2H6O-2: 0~10,000 PPM
- DA-770-P-C2H6O-3: 0~5.00 %VOL
- DA-770-P-C2H6O-4: 주문사양

● **DA-770-P-CH4**

- DA-770-P-CH4-1: 0~5,000 PPM
- DA-770-P-CH4-2: 0~5.00 %VOL
- DA-770-P-CH4-3: 0~50.0.0 %VOL
- DA-770-P-CH4-4: 0~100 %VOL
- DA-770-P-CH4-5: 주문사양

● **DA-770-P-C4F6**

- DA-770-P-C4F6-1: 0~2,000 PPM
- DA-770-P-C4F6-2: 0~10,000 PPM
- DA-770-P-C4F6-3: 0~10.0 %VOL
- DA-770-P-C4F6-4: 주문사양

● **DA-770-P-CF4**

- DA-770-P-CF4-1: 0~2,000 PPM
- DA-770-P-CF4-2: 0~10,000 PPM
- DA-770-P-CF4-3: 0~10.0 %VOL
- DA-770-P-CF4-4: 주문사양

● **DA-770-P-O2**

- DA-770-P-O2-1: 0~25.00 %VOL
- DA-770-P-O2-2: 0~100 %VOL
- DA-770-P-O2-3: 주문사양

● **DA-770-P-SO2**

- DA-770-P-SO2-1: 0~1000 PPM

● **DA-770-P-N2O**

- DA-770-P-N2O-1: 0~1000 PPM
- DA-770-P-N2O-2: 0~10000 PPM
- DA-770-P-N2O-3: 0~100 %VOL

DA-770-P



● **DA-770-P-O2**

DA-770-P-O2-1: 0~25.00 %VOL

DA-770-P-O2-2: 0~100 %VOL

DA-770-P-O2-3: 주문사양

● **DA-770-P-CH2F2**

DA-770-P-CH2F2-1: 0~2000 PPM

DA-770-P-CH2F2-2: 0~10,000 PPM

DA-770-P-CH2F2-3: 0~10.0 %VOL

DA-770-P-CH2F2-4: 주문사양